


# Щекер NECU-S-M8G4-C2

Номер на част: 1068198

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 61076-2-104
Честота на свързване	100
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	9.1 g
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Винтова блокировка със SW9
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Диаметър на кабела	3.5 mm...5 mm
Номинално сечение на проводника	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Клас защита	IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал винтова блокировка	Месинг, никелиран
Материал щекерни контакти	Месинг, позлатено покритие