


Разпределител с лост V/O-3-PK-3

Номер на част: 10747

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|--|
| Функция на разпределител | 3/2 отворен/затворен моностабилен |
| Начин на задействане | механично |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 80 l/min |
| Пневматична работна връзка | PK-3 |
| Работно налягане | 0 бар...8 бар |
| Конструктивна структура | Седло бутало |
| Номинален диаметър | 2.5 mm |
| Вид управление | директно |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Сила на задействане | 17 Б |
| Сила на задействане при основно положение затворен | 17 Б |
| Сила на задействане при основно положение отворен | 24 Б |
| Тегло на продукта | 20 g |
| Начин на закрепване | с отвор |
| Пневматична връзка 1 | PK-3 |
| Пневматична връзка 2 | PK-3 |
| Пневматична връзка 3 | PK-3 |
| Материал на уплътненията | NBR |
| Материал на тялото | POM |