

Вилка
SGA-M36X2
Номер на част: 10771

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M36x2
Радиално отклонение +/-	5 mm
Ъглов компенсатор +/-	120 градус
Монтажно положение	произволно
Резбово съединение	Външна резба M36x2
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	3938 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал болт	Стомана, поцинкована
Материал на ухото със сферичен лагер	Стомана поцинкован
Материал на предпазителя	Ресорна стомана, поцинкована