



# Пневматичен разпределител J-3-РК-3

Номер на част: 10772

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	100 l/min
Пневматична работна връзка	РК-3
Работно налягане	-0.9 бар...8 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър
Номинален диаметър	2.5 mm
Време за превключване на	7 msec
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	75 g
Начин на закрепване	върху присъединителна плоча върху монтажна рамка с отвор по избор:
Връзка управляващ спомагателен въздух 12	РК-3
Връзка управляващ въздух 14	РК-3
Пневматична връзка 1	РК-3
Пневматична връзка 4	РК-3
Пневматична връзка 5	РК-3
Материал на присъединителната плоча	Месинг Подсилен с PPS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Пластмаса Цинкова отливка под налягане