


Аксиален модул EAMM-A-D19-42A

Номер на част: 1087642

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	50 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.28 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	1.1 Nm
Тегло на продукта	130 g
Код на интерфейс актуатор	D19
Код на интерфейс мотор In	42A
Указание за материала	Съответствие с RoHS