

Аксиален модул EAMM-A-D19-35S

Специф. Номер: 1087729

FESTO

Suitable for electric drives.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	1.1 Nm
Тегло на продукта	90 g
Interface code, actuator	D19A
Interface code, motor in	35S
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform