


Пневматичен разпределител JH-5-1/8-NPT

Номер на част: 10878

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 бистабилен
Начин на задействане	пневматично
Монтажна ширина	26 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	600 l/min
Пневматична работна връзка	1/8 NPT
Работно налягане	0 MPa...1 MPa 0 бар...10 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Номинален диаметър	5 mm
Размер на растерната решетка	27 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Захранване с управляващ въздух	външно
Посока на потока	не е реверсивна
Припокриване	отрицателно припокриване
Управляващо налягане	0.12 MPa...1 MPa 1.2 бар...10 бар
Макс. честота на превключване	12 Hz
Време за превключване на	7 msec
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	330 g
Начин на закрепване	върху шина с отвор по избор:

Характеристика	Стойност
Връзка за управляващ въздух 12	1/8 NPT
Връзка за управляващ въздух 14	1/8 NPT
Пневматична връзка 1	1/8 NPT
Пневматична връзка 2	1/8 NPT
Пневматична връзка 3	1/8 NPT
Пневматична връзка 4	1/8 NPT
Пневматична връзка 5	1/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане