

Покритие EASC-H1-20-100

Номер на част: 1099901

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20-100
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	303 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на предпазния профил	Алуминиева ковка сплав