

# Стандартизиран цилиндър ESN-3/4"-1"-P

Специф. Номер: 11168

FESTO

по DIN ISO 6432, с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения. Различни възможности за закрепване.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 "
Диаметър на буталото	3/4 "
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	169 N
Пневматичен извод	M22x1,5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	високолегирана стомана, неръждаема