

Стандартизиран цилиндър DSN-5/16"-4"-P

Специф. Номер: 11315

FESTO

по DIN ISO 6432, с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения. Различни възможности за закрепване.
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	101.6 mm
Диаметър на буталото	5/16"
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	22.6 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	30.2 N
Пневматичен извод	M12x1,25
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	високолегирана стомана, неръждаема