


Демпфер DYSR-8-8-Y5

Номер на част: 1138641

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Ход	8 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	3 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	8 mm
Макс. упорна сила	400 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	4 J
Макс. консумация на енергия на час	24000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	1.8 Б
Мин. сила на вмъкване	18 Б
Тегло на продукта	60 g
Диапазон на масата	40 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана