


Демпфер DYSR-12-12-Y5-T

Номер на част: 1138643

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Ход	12 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	12 mm
Макс. упорна сила	900 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	10.8 J
Макс. консумация на енергия на час	60000 J
Макс. остатъчна енергия	0.05 J
Възвратна сила	4.5 Б
Мин. сила на вмъкване	38 Б
Тегло на продукта	120 g
Диапазон на масата	90 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана