


# Демпфер DYSR-16-20-Y5

Номер на част: 1138644

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.3 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	20 mm
Макс. упорна сила	1600 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	32 J
Макс. консумация на енергия на час	100000 J
Макс. остатъчна енергия	0.16 J
Възвратна сила	5.4 Б
Мин. сила на вмъкване	66 Б
Тегло на продукта	200 g
Диапазон на масата	160 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, закалена