


Демпфер DYSR-16-20-Y5-T

Номер на част: 1138645

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|-------------------------------------|
| Размер | 16 |
| Ход | 20 mm |
| Демпфериране | регулируемо |
| Монтажно положение | произволно |
| Разпознаване на позиция | без |
| Макс. скорост в момента на удара | 3 m/s |
| Време за нулиране при стайна температура | 0.3 s |
| Време за нулиране при мин. температура на околната среда | 1 s |
| Начин на функциониране | притискащ с едностранно действие |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 °C...80 °C |
| Дължина на демфиране | 20 mm |
| Макс. упорна сила | 1600 Б |
| Макс. консумация на енергия за един ход | 32 J |
| Макс. консумация на енергия на час | 100000 J |
| Макс. остатъчна енергия | 0.16 J |
| Възвратна сила | 5.4 Б |
| Мин. сила на вмъкване | 66 Б |
| Тегло на продукта | 250 g |
| Диапазон на масата | 160 kg |
| Начин на закрепване | с контра-гайка |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на уплътненията | NBR |
| Материал на тялото | Стомана, поцинкована |
| Материал на буталния прът | високолегирана стомана, закалена |