


# Демпфер DYSR-25-40-Y5

Номер на част: 1138648

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ход	40 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.4 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	3 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	40 mm
Макс. упорна сила	4000 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	160 J
Макс. консумация на енергия на час	220000 J
Макс. остатъчна енергия	0.8 J
Възвратна сила	12.5 Б
Мин. сила на вмъкване	155 Б
Тегло на продукта	715 g
Диапазон на масата	400 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, закалена