


Демпфер DYSR-32-60-Y5

Номер на част: 1138649

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.6 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	3 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	60 mm
Макс. упорна сила	6400 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	384 J
Макс. консумация на енергия на час	330000 J
Макс. остатъчна енергия	2 J
Възвратна сила	18 Б
Мин. сила на вмъкване	175 Б
Тегло на продукта	1355 g
Диапазон на масата	600 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, закалена