

Хидравличен демпфер DYHR-16-20-Y5

Номер на част: 1155690

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.3 m/s
Скорост при ход напред	0.2 mm/s...100 mm/s
Време за нулиране при стайна температура	0.4 s
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...80 °C
Макс. упорна сила	1600 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	32 J
Макс. консумация на енергия на час	65000 J
Мин. сила на подаване	160 Б
Макс. сила на подаване	1600 Б
Макс. остатъчна енергия	0.16 J
Възвратна сила	5.4 Б
Тегло на продукта	190 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана поцинкован
Материал на буталния прът	закален високолегирана стомана