

Хидравличен демпфер DYHR-20-50-Y5

Номер на част: 1155693

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Ход	50 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.3 m/s
Скорост при ход напред	0.2 mm/s...100 mm/s
Време за нулиране при стайна температура	1 s
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...80 °C
Макс. упорна сила	2500 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	125 J
Макс. консумация на енергия на час	140000 J
Мин. сила на подаване	250 Б
Макс. сила на подаване	2500 Б
Макс. остатъчна енергия	0.32 J
Възвратна сила	9 Б
Тегло на продукта	440 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана поцинкован
Материал на буталния прът	закален високолегирана стомана