

# Хидравличен демпфер DYHR-32-60-Y5

Номер на част: 1155696

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфериране	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.3 m/s
Скорост при ход напред	0.2 mm/s...100 mm/s
Време за нулиране при стайна температура	1.2 s
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...80 °C
Макс. упорна сила	6400 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	384 J
Макс. консумация на енергия на час	220000 J
Мин. сила на подаване	640 Б
Макс. сила на подаване	6400 Б
Макс. остатъчна енергия	2 J
Възвратна сила	18 Б
Тегло на продукта	1380 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана поцинкован
Материал на буталния прът	закален високолегирана стомана