


Електромагнитен разпределител MVH-5-1/8-S-B-VI

Специф. Номер: 116000

FESTO

с бобина и ръчно задействане, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	750 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	5 mm
Растерен размер	27 mm
Принцип на уплътняване	мек
Ръчно задействане	Да
Тип управление	с предупредение
Посока на протичане	неревърсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Време за превключване, изключено	36 ms
Време за превключване, включено	17 ms
Характеристика на бобината	24V DC
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 11	G1/8