



Електромагнитен разпределител JMVH-5-1/4-S-B-VI

Специф. Номер: 116006

FESTO

с бобини и ръчно задействане, без щекери.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	1,600 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Клас на защита	IP65
Номинален размер	10 mm
Растерен размер	33 mm
Принцип на уплътняване	мек
Ръчно задействане	Да
Тип управление	с предупране
Посока на протичане	реверсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Време за превключване, реверсирано	18 ms
Характеристика на бобината	24V DC
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен Вакуум
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/4
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 11	G1/4
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали