

Манометър PAGL-HP3-63-60-G14

Номер на част: 1166938

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...60 бар 0 МПа...6 МПа 0 psi...870 psi
Съответства на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	63
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...6 МПа 0 бар...60 бар 0 psi...870 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	1,6
Клас защита	IP65
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	G1/4
материали в контакт с флуида	Месинг
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	Стомана
Материал контролен прозорец	PS
Цвят на тялото	сребрист

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	80 g
Скала	Тройна скала MPa (отвън) bar (външно) psi (вътрешно)