

Обратен клапан H-1/2-B

Номер на част: 11691

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Начин на закрепване	завинтване
Работно налягане	0.04 МПа...1.2 МПа 0.4 бар...1.2 бар
Температура на околната среда	-10 °С...60 °С
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажно положение	произволно
Стандартен номинален дебит 1->2 (6-5)	5500 l/min
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °С...60 °С
Температура на флуида	-10 °С...60 °С
Управляващ флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Макс. въртящ момент на затягане	40 Nm
Тегло на продукта	58.3 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR