



Електромагнитен разпределител MVH-5-1/8-L-S-B-VI

Специф. Номер: 117425

FESTO

с бобина и ръчно задействане, без щекер.
Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 10 bar
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен Вакуум
Управляващ флуид	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен
Извод, пилот 12	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 11	G1/8
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали