

# Въртящо задвижване DRQD-B-32-180-P1J-A-AL-FW

Специф. Номер: 1177957  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Setting range of swivel angle on both sides	-180 /+ 6 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Демпфериране	P1J: Adjustable elastomer cushioning
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Макс. брой междинни позиции	1
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	3 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	1.6 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	12.5 Nm
Допустим инерционен момент	0.08 kgm <sup>2</sup>
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий