

# Куплунг EAMD-32-32-16-16X20

Номер на част: 1184858

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	16 mm
Монтажен диаметър 2	16 mm
Размер	32
Номинална дължина	32 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	123 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS