


# Разпределител за монтаж на панел SV-5-M5-B

Номер на част: 11914

**FESTO**



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 моностабилен
Начин на задействане	ръчен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	95 l/min
Работно налягане	0 МРа...0.8 МРа 0 бар...8 бар
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	2.3 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Припокриване	положително припокриване
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	17 Б
Тегло на продукта	53 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с отвор
Пневматична връзка 1	M5
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Пластмаса Месинг