

DUO-шлаух PU-4-DUO-BS

Специф. Номер: 11959

FESTO

за CN- и СК-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6.1 mm
радиус на огъване според дебита	20 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Разрешение	TÜV
Тегло на продукта според дължината	0.042 kg/m
Цвят	син/черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)