

# DUO-шлаух PU-6-DUO-BS

Специф. Номер: 11960

FESTO

за CN- и СК-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| Външен диаметър                                | 8.3 mm  |
| радиус на огъване според дебита                | 36 mm   |
| Вътрешен диаметър                              | 6 mm  |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar  |
| Работна среда                                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Температура на околната среда                  | -35 ... 60 °C   |
| Разрешение                                     | TÜV   |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.066 kg/m  |
| Цвят   | син/черен   |
| Твърдост по Шор                                | D 52 +/-3   |
| Материал-забележка                             | Без мед и PTFE  |
| Информация за материала на шлауха              | TPE-U(PU)   |