

Дроселираща плоча GRO-ZP-3-ISO

Номер на част: 119674

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Работно налягане	0 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1500 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия КВК	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Начин на закрепване	с отвор