


Паралелен модул EAMM-U-50-D32-40A-78-S1

Номер на част: 1202302

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	12.1 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.01 Nm
Предаваем въртящ момент	1 Nm
Тегло на продукта	620 g
Код на интерфейс актуатор	D32B
Код на интерфейс мотор In	40A
Указание за материала	Съответствие с RoHS