

# Паралелен модул EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Номер на част: 1202312

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност               |
|--------------------------------------|------------------------|
| Размер                               | 50                     |
| Монтажно положение                   | произволно             |
| Предавателно число                   | 1:1                    |
| Макс. обороти                        | 6000 1/мин             |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364 зона III     |
| Температура на лагера                | -25 °C...60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха      | 0 - 95 %               |
| Клас защита                          | IP65                   |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C         |
| Масов инерционен момент              | 12.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Момент на празен ход на задвижването | 0.01 Nm                |
| Предаваем въртящ момент              | 1 Nm                   |
| Тегло на продукта                    | 630 g                  |
| Код на интерфейс актуатор            | D32B                   |
| Код на интерфейс мотор In            | 42A                    |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS    |