



Електромагнитен разпределител JMUH-5/2-D-2C-VI

Специф. Номер: 120359

FESTO

за вентилни острови

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
монтажна ширина	54 mm
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	13.5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 50 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 50 µm
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча