

Шумозаглушител AMTE-M-LH-G12

Номер на част: 1205863

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	10
Работно налягане	0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар
Дебит спрямо атмосфера	10500 l/min
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	88 dB(A)
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Тегло на продукта	43 g
Пневматична връзка	G1/2
Материал на демпферната вложка	Бронз
Материал резбова шийка	Месинг
Указание за материала	Съответствие с RoHS