


Шумозаглушител AMTE-M-LH-U10

Номер на част: 1206994

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	20
Работно налягане	0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар
Дебит спрямо атмосфера	260 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Ниво на звуково налягане	71 dB(A)
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Тегло на продукта	1.7 g
Пневматична връзка	10-32 UNF-2A
Материал на демпферната вложка	Бронз
Материал резбова шийка	Месинг
Указание за материала	Съответствие с RoHS