

# Паралелен модул EAMM-U-60-D32-55A-91

Номер на част: 1210126

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	60
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	26.7 kgmm <sup>2</sup>
Момент на празен ход на задвижването	0.07 Nm
Предаваем въртящ момент	3 Nm
Тегло на продукта	1050 g
Код на интерфейс актуатор	D32B
Код на интерфейс мотор In	55A
Указание за материала	Съответствие с RoHS