

Паралелен модул EAMM-U-60-D40-55A-91

Номер на част: 1210438

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--------------------------------------|------------------------|
| Размер | 60 |
| Монтажно положение | произволно |
| Предавателно число | 1:1 |
| Макс. обороти | 6000 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364 зона III |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Масов инерционен момент | 26.7 kgmm ² |
| Момент на празен ход на задвижването | 0.07 Nm |
| Предаваем въртящ момент | 3 Nm |
| Тегло на продукта | 1040 g |
| Код на интерфейс актуатор | D40B |
| Код на интерфейс мотор In | 55A |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |