

Шлаух PU-13-SW

Номер на част: 12133

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	17.6 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	83 mm
Вътрешен Ø	13 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта по дължина	0.133 kg/m
Пневматична връзка	за щекерен нипел с вътрешен Ø 13 mm с холендрова гайка
Цвят	черен
Твърдост по Шор	A 86 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)