

Шлаух PU-9-SW

Номер на част: 12134

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Външен Ø | 11.6 mm |
| радиус на огъване в зависимост от дебита | 76 mm |
| Вътрешен Ø | 9 mm |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0 бар...10 бар |
| Работен флуид | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -35 °C...60 °C |
| Тегло на продукта по дължина | 0.056 kg/m |
| Пневматична връзка | за щекерен нипел с вътрешен Ø 9 mm с холендрова гайка |
| Цвят | черен |
| Твърдост по Шор | A 91 +/-3 |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на шлауха | TPE-U(PU) |