


Лимитиращ разпределител SVK-3-PK-3

Номер на част: 12146

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	50 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	-0.9 бар...8 бар
Конструктивна структура	Сачмено седло
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	1.5 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-10 °C...80 °C
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 2	PK-3
Пневматична връзка 3	без улавяне