# Паралелен модул
# EAMM-U-110-S62-100A-207

Номер на част: 1217381



## Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Размер | 110 |
| Монтажно положение | произволно |
| Предавателно число | 1:1 |
| Макс. обороти | 5000 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364 зона III |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Масов инерционен момент | 799 kgmm² |
| Момент на празен ход на задвижването | 0.3 Nм |
| Предаваем въртящ момент | 25 Nм |
| Тегло на продукта | 6900 g |
| Код на интерфейс актуатор | S62 |
| Код на интерфейс мотор In | 100A |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |