# Паралелен кит-модул
# EAMM-U-86-S48-87A-177

Специф. Номер: 1217604
★ Основна продуктова гама

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер | 86 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Преводно число на редуктор | 1:1 |
| Макс. обороти | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 175 kgmm2 |
| задвижващ момент при празен ход | 0.25 Nm |
| Пренесен момент | 9.5 Nm |
| Тегло на продукта | 3,270 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | S48 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 87A |
| Материал-забележка | RoHS konform |