

Бобина MSN1G-24DC-OD

Номер на част: 123060

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Мин. време за затягане	10 msec
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,5 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	80 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Форма А съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване	затягане с фиксираща скоба с принадлежности
Материал на тялото	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Стомана
Материал намотка	Мед