

Бобина MSN1W-230AC-OD

Номер на част: 123062

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Мин. време за затягане	10 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	230 V AC: 50 Hz, пускова мощност 7,5 VA, задържаща мощност 5,0 VA 230 V AC: 60 Hz, пускова мощност 5,0 VA, задържаща мощност 3,7 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Морска класификация	вж. сертификата
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Орган, издаващ сертификати	DNV-TAA000032X
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	80 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Форма А съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване	затягане с фиксираща скоба с принадлежности
Материал на тялото	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Стомана
Материал намотка	Мед