


Демпфер YSRW-DGC-40/50-B

Номер на част: 1232870

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40 50
Демпфериране	саморегулиращо се променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на буталния прът	високолегирана стомана