

съединител ЕАМС-40-66-20-20

Специф. Номер: 123849

FESTO

за електромеханични оси със стъпков двигател.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	20 mm
Диаметър на държача 2	20 mm
Размер	40
номинална дължина	66 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,500 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	42.3 kgmm ²
Пренесен момент	21 Nm
Тегло на продукта	139 g
Материал-забележка	RoHS konform