

Куплунг EAMC-40-66-12-15

Номер на част: 123850

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Монтажен диаметър 1 | 12 mm |
| Монтажен диаметър 2 | 15 mm |
| Размер | 40 |
| Номинална дължина | 66 mm |
| Монтажно положение | произволно |
| Макс. обороти | 6500 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -25 °C...60 °C |
| Масов инерционен момент | 42.3 kgmm ² |
| Предаваем въртящ момент | 21 Nm |
| Тегло на продукта | 139 g |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |