

Винтово съединение с "клик" НРКА-D-G18-Q6-P10

Номер на част: 1243489

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	4 mm
Дълбочина на поставяне на шлауха	25.8 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Номинален въртящ момент на затягане	1.25 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	4.2 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 6 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PA66-GF30
Материал на уплътнението на резбата	NBR
Материал на втулката	POM
Материал уплътнение на шлаух	NBR