


# Шина VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

Номер на част: 1247978

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	12 mm
Макс. брой места за разпределители	10
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.6 Nm
Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж	5 Nm
Тегло на продукта	834 g
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 5	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав