



# PE-преобразувател VPE-1/8-2N

Специф. Номер: 12594

FESTO

на 2п-монтажна плоча.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Разрешение	ССС
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Измервателен обхват на налягането	-1 ... 0 bar
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Точка на включване	-0.25 bar
Точка на изключване	$\leq 0.1$ bar
Макс. честота на превключване	1 Hz
Минимален товарен ток	100 mA
обхват на работното напрежение AC	12 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	12 ... 250 V
Електрически извод	Винтова клемма
Тип на закрепване	по избор: на монтажна рамка 2п с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на корпуса	PET POM Стомана
Информация за материала включващ контакт	сребърен
Информация за материала ел. присъединяване	Месинг
Информация за материала на мембраната	CR
Клас на защита	IP00, IP20 с предпазна тапа